

Garant**Kopiojyrsin, Kierteellinen, Ø D: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212620 8
GTIN	4045197712776
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Ilman sisäjähdytystä.

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.

Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm. Ilman sisäjähdytystä.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviehistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M5
Kääntöterän ruuvi	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Terän Ø D_c	8 mm
Ø D_2	9,5 mm
Pituus 1	13 mm
Ø D_1 h6	5,5 mm
Kokonaispituus L_{ges}	23 mm
Terien lkm Z	2

Sisäjähdytys	ei
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP
Kiinnitysruuvi	219870