


**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222065 52/4
GTIN	4960664719600
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terän Ø D_c	52 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Ø D_3	35 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	1,5 mm
Kääntöterienkoko	10
Kääntöterän ruuvi	229718 (T15; 3,5 Nm)

suurin leikkuusyvyys $a_{p\ max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm
Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{min}$	87 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{max}$	102 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	34,4 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,6 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229718
----------------	--------