

Garant**Kopiojyrsin lyhyt, Lieriövarsi., Ø D: 16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212601 16 |
| GTIN | 4045197712646 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.
Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Varren Ø D_s h6 | 16 mm |
| Ulkoneman pituus L_1 | 32 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} | 92 mm |
| Ø d_1 | 14 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 219873 (15IP; 3,0 Nm) |
| Terän Ø D_c | 16 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| varren malli | Lieriövarsi. |

| | |
|-----------------|---------------|
| Jyrsintäkäyttö | Kopiojyrsintä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomenti 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP | 674252 15IP |
| Kiinnitysruuvi | 219873 |