

Garant**Kopiojyrsin, Kierteellinen, Ø D: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212620 12
GTIN	4045197712790
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Ilman sisäjähdytystä.

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.

Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D_c	12 mm
Kiinnityskierre M	M8
Kokonaispituus L_{ges}	25 mm
Pituus 1	16,5 mm
Ø D_2	13,5 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
Kääntöterän ruuvi	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Terien lkm Z	2

Sisäjähdytys	ei
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kiinnitysruuvi	219872