

**Garant****Kopiojyrsin pitkä, Lieriövarsi., Ø D: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212603 8
GTIN	4045197712684
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu:  $\pm 0,015$  mm. Ilman sisäjähdytystä.

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

**Terästä** – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

**Huomautus:**

Kierroslukua laskettava vaikuttavan Ø:n  $D_w$  mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø $D_s$ h6	12 mm
Pituus Ø $d_1$	53 mm
Kääntöterän ruuvi	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø $d_1$	7,2 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	18,5 mm
Terän Ø $D_c$	8 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	110 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	ei
varren malli	Lieriövarsi.

Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219871
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm	211750 0,9
Kiinnitysruuvi	219870