


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 25 mm, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212680 ALU
GTIN	4045197712516
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotINVALMISTUKSESSA.

syöttö f_z titaanissa > 850 N/mm²: 0,3 mm

tyyppi: ALU

Laji: HU7810

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Lastuava aine	KM
Laji	HU7810
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,3 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,33 mm
Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC	0,25 mm

syöttö f_z titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään