

Garant
Kopiojyrsin lyhyt, Lieriövarsi., Ø D: 10mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212601 10
GTIN	4045197712622
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D_c	10 mm
Kokonaispituus L_{ges}	92 mm
Ulkoneman pituus L_1	32 mm
Ø d_1	8 mm
Varren Ø D_s h6	12 mm
Kääntöterän ruuvi	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi.

Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kiinnitysruuvi	219871
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2