

**Garant****Kopiojyrsin, Kierteellinen, Ø D: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212620 16
GTIN	4045197712905
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Ilman sisäjähdytystä.

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.

Paras vaihtotarkkuus taattu:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviehistelytehtäviin.

**Terästä** – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

**Huomautus:**

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n  $D_w$  mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Pituus 1	28 mm
Kiinnityskierre M	M8
Ø $D_2$	13,5 mm
Kääntöterän ruuvi	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	28 mm
Ø $D_1$ h6	8,5 mm
Terän Ø $D_c$	16 mm

Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	ei
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kiinnitysruuvi	219873