

Garant**Kopiojyrsin pitkä, Lieriövarsi., Ø D: 12mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212603 12 |
| GTIN | 4045197712707 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierroslukua laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Terän Ø D_c | 12 mm |
| Ulkoneman pituus L_1 | 22 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} | 110 mm |
| Ø d_1 | 10 mm |
| Pituus Ø d_1 | 53 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 219872 (10IP; 2,2 Nm) |
| Varren Ø D_s h6 | 12 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| varren malli | Lieriövarsi. |

| | |
|-----------------|---------------|
| Jyrsintäkäyttö | Kopiojyrsintä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Kiinnitysruuvi | 219872 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP | 674252 10IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm | 211750 2,2 |