



## Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 40mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	306677 40
GTIN	4045197712349
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

#### Jäähdytyskanavareikä.

#### Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

#### Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

### Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
sopiva erikoisavain nro 309840	40
Ulkonema A-mitta	60 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	27 mm
Ulko-Ø D	89 mm

Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 40	309890 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 40	309880 40