

Garant**Kopiojyrsin, Kierteellinen, Ø D: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212620 20
GTIN	4045197712912
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Ilman sisäjähdytystä.

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.

Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviehistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,0 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D_1 h6	10,5 mm
Kääntöterän ruuvi	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Kiinnityskierre M	M10
Terän Ø D_c	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	28 mm
Pituus 1	28 mm
Ø D_2	18,5 mm

Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	ei
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
Kiinnitysruuvi	219874