

HOLEX**Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306677 16
GTIN	4045197712301
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.**Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Ulko-Ø D	38 mm

Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16