


**Garant****Jyrsinkääntöterä Ø 12 mm, Tyyppi: ALU****Tilastiedot**

Tilausnumero	212650 ALU
GTIN	4045197712172
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.**

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotINVALMISTUKSESSA.

syöttö  $f_z$  titaanissa  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

tyyppi: ALU

Laji: HU7810

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ALU
Lastuava aine	KM
Laji	HU7810
Syöttö $f_z$ alumiinissa, lyhytlastuinen	0,2 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä $< 60$ HRC	0,15 mm

syöttö $f_z$ titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään