

**Garant****Kopiojyrsin lyhyt, Lieriövarsi., Ø D: 25mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212601 25     |
| GTIN         | 4045197712660 |
| Tuoteluokka  | 210           |

**Kuvaus****Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

**Terästä** – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

**Huomautus:**

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n  $D_w$  mukaisesti.

**Tekninen kuvaus**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Kokonaispituus $L_{ges}$ | 121 mm                |
| Varren Ø $D_s$ h6        | 25 mm                 |
| Ulkoneman pituus $L_1$   | 45 mm                 |
| Kääntöterän ruuvi        | 219875 (25IP; 6,0 Nm) |
| Terän Ø $D_c$            | 25 mm                 |
| Ø $d_1$                  | 22 mm                 |
| Terien lkm Z             | 2                     |
| Sisäjähdytys             | kyllä                 |
| varren malli             | Lieriövarsi.          |
| Jyrsintäkäyttö           | Kopiojyrsintä         |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Työkalun vaihto | PowerCard   |
| Tuotetyyppi     | Kopiojyrsin |

---

## Tarvikkeet

|                |        |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 219875 |
|----------------|--------|