

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222065 52/5
GTIN	4960664719617
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
suurin leikkuusyvyys $a_{p\ max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Terän Ø D_c	52 mm
Kääntöterän ruuvi	229718 (15IP, 3,5 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
Ø D_3	35 mm

Kääntöterienkoko	10
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	87 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	102 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	34,4 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,6 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229718
----------------	--------