


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 12 mm, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212650 ST1400
GTIN	4045197712189
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotINVALMISTUKSESSA.

syöttö f_z titaanissa > 850 N/mm²: 0,2 mm

tyyppi: ST1400

Laji: HB7520

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Lastuava aine	KM
Laji	HB7520
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,2 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC	0,15 mm

syöttö f_z titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään