

Garant**Kopiojyrsin pitkä, Lieriövarsi., Ø D: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212603 10
GTIN	4045197712691
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviehistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
Ulkoneman pituus L_1	21 mm
Terän Ø D_c	10 mm
Kääntöterän ruuvi	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Varren Ø D_s h6	12 mm
Pituus Ø d_1	53 mm
Ø d_1	8 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjäähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi.

Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kiinnitysruuvi	219871