


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 20 mm, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212670 HART
GTIN	4045197712486
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· **Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.**

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

syöttö f_z titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$: 0,25 mm

Laji: HB7705

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Laji	HB7705
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,25 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 60 \text{ HRC}$	0,2 mm
syöttö f_z titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään