

**Garant****Kopiojyrsin lyhyt, Lieriövarsi., Ø D: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212601 12
GTIN	4045197712639
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviehistelytehtäviin.

**Terästä** – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

**Huomautus:**

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n  $D_w$  mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ø $d_1$	10 mm
Terän Ø $D_c$	12 mm
Varren Ø $D_s$ h6	12 mm
Kääntöterän ruuvi	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ulkoneman pituus $L_1$	32 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	92 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kiinnitysruuvi	219872