


**Garant****Jyrsinkääntöterä Ø 32 mm, Tyyppi: ST1400****Tilastiedot**

Tilausnumero	212690 ST1400
GTIN	4045197712578
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.**

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

syöttö  $f_z$  titaanissa  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,35 mm

tyyppi: ST1400

Laji: HB7520

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ST1400
Lastuava aine	KM
Laji	HB7520
Syöttö $f_z$ alumiinissa, lyhytlastuinen	0,35 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,36 mm
syöttö $f_z$ titaanissa $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään