

**Garant****Kopiojyrsin pitkä, Lieriövarsi., Ø D: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212603 16
GTIN	4045197712714
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

**Terästä** – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

**Huomautus:**

Kierroslukua laskettava vaikuttavan Ø:n  $D_w$  mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø $D_c$	16 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	28 mm
Kääntöterän ruuvi	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Ø $d_1$	14 mm
Varren Ø $D_s$ h6	16 mm
Pituus Ø $d_1$	63 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	123 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi.

Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kiinnitysruuvi	219873
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0