


**Garant****Jyrsinkääntöterä Ø 25 mm, Tyyppi: T1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212680 T1
GTIN	4045197712547
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.**

· **Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.**

**Käyttö:**

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotINVALMISTUKSESSA.

syöttö  $f_z$  titaanissa > 850 N/mm<sup>2</sup>: 0,3 mm

Laji: HB7935

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Laji	HB7935
Syöttö $f_z$ alumiinissa, lyhytlastuinen	0,3 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,33 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 60 HRC	0,25 mm
syöttö $f_z$ titaanissa > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään