

Garant**Kopiojyrsin erik. pitkä, Lieriövarsi., Ø D: 10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212606 10 |
| GTIN | 4045197712738 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.
Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Ø d_1 | 8 mm |
| Terän Ø D_c | 10 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 219871 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ulkoneman pituus L_1 | 21 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} | 132 mm |
| Varren Ø D_s h6 | 12 mm |
| Pituus Ø d_1 | 75 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| varren malli | Lieriövarsi. |

| | |
|-----------------|---------------|
| Jyrsintäkäyttö | Kopiojyrsintä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Kiinnitysruuvi | 219871 |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP | 674252 8IP |