



Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	306537 16
GTIN	4045197712257
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain nro 309840	16
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16
Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm

Ulko-Ø D	38 mm
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 20000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16