

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/5SLmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222065 66/5SL
GTIN	4960664719655
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm
suurin leikkuussyvyys $a_{p \max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm
Kääntöterienkoko	14
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terän Ø D_c	66 mm

Ø D ₃	42 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
KiinnitysreiänØ	27 mm
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	108 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	130 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	41 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,5 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229719
----------------	--------