



## Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 27mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	306537 27
GTIN	4045197712271
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

#### Jäähdytyskanavareikä.

#### Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

#### Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

### Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Ulkonema A-mitta	60 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	21 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	27 mm

Ulko-Ø D	60 mm
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 20000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 27 mm	309860 27
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27