


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 20 mm, Tyyppi: T1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212670 T1
GTIN	4045197712493
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· **Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.**

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

syöttö f_z titaanissa > 850 N/mm²: 0,25 mm

Laji: HB7935

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Laji	HB7935
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,25 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC	0,2 mm
syöttö f_z titaanissa > 850 N/mm ²	0,25 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään