


**Garant****Jyrsinkääntöterä Ø 20 mm, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212670 ST1400
GTIN	4045197712479
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.**

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotINVALMISTUKSESSA.

syöttö  $f_z$  titaanissa  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

tyyppi: ST1400

Laji: HB7520

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ST1400
Lastuava aine	KM
Laji	HB7520
Syöttö $f_z$ alumiinissa, lyhytlastuinen	0,25 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä $< 60$ HRC	0,2 mm

syöttö $f_z$ titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään