



Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	306677 27
GTIN	4045197712325
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Jyrsintuurnan pituus L ₄	21 mm
Tuurnan Ø d ₁	27 mm
Ulko-Ø D	60 mm

Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 27 mm	309860 27