



Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö, Tyyppi: 120SF



Tilaustiedot

Tilausnumero	441 180 120SF
GTIN	4045197713186
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prismatuki ja vipukytkin. Vakiomittakellon kiinnitys kiinnitysvarsille \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm ja kiinnitysprisma, mittakellon pitimen hienosäätö.

Tekninen kuvaus

Nivelvarren pituus L_2	51 mm
Nivelvarren pituus L_1	56 mm
Pitovoima	320 N
Magneettijalan leveys	30 mm
Enimmäiskantavuus	2,7 kg
Ulottuma	178 mm
Magneettijalan korkeus	36 mm

Magneettijalan pituus	36 mm
Liitäntäkierre alhaalla	M5
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
3-D-nivelvarsi Tyyppi 120	442114 120
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Jalusta Tyyppi S	442140 S
3-D-nivelvarsi Tyyppi 120	442110 120
Jalusta Tyyppi S	442120 S
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi S	442125 S
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2