



Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö, Tyyppi: 240



Tilaustiedot

Tilausnumero	441180 240
GTIN	4045197713193
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prisma ja vipukytkin. Vakiomittakellon kiinnitys kiinnitysvarsille \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm ja kiinnitysprisma, mittakellon pitimen hienosäätö.

Tekninen kuvaus

Pitovoima	800 N
Nivelvarren pituus L_2	101 mm
Enimmäiskantavuus	4 kg
Nivelvarren pituus L_1	110 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm

Magneettijalan pituus	60 mm
Ulottuma	282 mm
Liitäntäkierre alhaalla	M8
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Jalusta Tyyppi 0	442140 0
Jalusta Tyyppi K3	442120 K3
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442114 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Jalusta Tyyppi V	442120 V
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442110 240
Jalusta Tyyppi 1	440868 1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi 0	442125 0