



Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö, Tyyppi: 290



Tilaustiedot

Tilausnumero	441180 290
GTIN	4045197713308
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prismatuki ja vipukytkin. Vakiomittakellon kiinnitys kiinnitysvarsille \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm ja kiinnitysprisma, mittakellon pitimen hienosäätö.

Tekninen kuvaus

Magneettijalan leveys	50 mm
Nivelvarren pituus L_2	129 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Magneettijalan pituus	80 mm
Ulottuma	349 mm
Nivelvarren pituus L_1	149 mm

Pitovoima	800 N
Enimmäiskantavuus	8 kg
Liitäntäkierre alhaalla	M8
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Jalusta Tyyppi 1	440868 1
Jalusta Tyyppi V	442120 V
Jalusta Tyyppi K3	442120 K3
Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Jalusta Tyyppi 0	442140 0
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442110 290
Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442114 290
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi 0	442125 0