

HOLEX**Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö, Tyyppi: 600****Tilaustiedot**

Tilausnumero	441180 600
GTIN	4045197713315
Tuoteluokka	42D

Kuvaus**Malli:**

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prismatuki ja vipukytkin. Vakiomittakellon kiinnitys kiinnitysvarsille \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm ja kiinnitysprisma, mittakellon pitimen hienosäätö.

Tekninen kuvaus

Magneettijalan pituus	117 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Pitovoima	1300 N
Nivelvarren pituus L ₂	223 mm
Nivelvarren pituus L ₁	287 mm

Enimmäiskantavuus	14 kg
Ulottuma	580 mm
Liitäntäkierre alhaalla	M10×1,25
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi 2	442120 2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Jalusta hydraulisella hienosäädöllä Tyyppi 2	440865 2
3-D-nivelvarsi Tyyppi 600	442110 600
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Jalusta Tyyppi 2	442140 2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
3-D-nivelvarsi Tyyppi 600	442114 600
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Jalusta Tyyppi 2	440868 2
Jalusta Tyyppi F	442120 F