




Modulaarinen ruuvipuristin, Leukaväli A: 150/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	362110 150/2
GTIN	4045197708236
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Koneruuvipuristin, jossa alasetoleuat.
- Yksinkertainen mekaaninen käyttö (3,5 t asti).
- Kiinnitysalueen säätö helppoa.
- Hiiletyskarkaistu HRC 60.
- Yhdensuuntaisuus 0,02 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää työkalutuen, 2 kpl urakappaleita, kuten nro 362160 koko 18/16, 1 kiristysavaimen, 1 kiristysavaimen kuusiokoloruuveille, 4 kiristysrautaa.

Huomautus:

Muut tarkkuusurakappaleet ks. nro 362160.

Tekninen kuvaus

Värikoodi sopiville tarvikkeille	Modular HOLEX 150
Perusrungon korkeus G	50 mm
Leukaväli A	150 mm
Leukojen korkeus C	50 mm
Tarkkuusura poikkisuunnassa n	16 mm
Paino	34 kg

Kokonaispituus L	420 mm
Kiinnitysalue b	200 mm
Tarkkuusura pituussuunnassa l	16 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Sileä suojaleuka, kova (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362147 150
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 20/16 mm	362160 20/16
Sileä suojaleuka, pehmeä (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362148 150
Pitkittäisuritettu suojaleuka (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362146 150
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 14/16 mm	362160 14/16
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 12/16 mm	362160 12/16
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 16/16 mm	362160 16/16
Tarkkuusurakappalepari T-uran mitta B / soviteura 18/16 mm	362160 18/16
Prismaleuat (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362127 150
Kulmapäällileuat (kappale) Leukojen leveydelle 150 mm	362132 150