

HOLEX**Weldon-istukka, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304277 20
GTIN	4045197709073
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	20
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	52 mm
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-4

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 20000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 20 mm	309900 20
---	-----------