



## Weldon-istukka, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	304397 32
GTIN	4045197709271
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	32
Ulko-Ø D	72 mm
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-4

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 20000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Holkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 32	309890 32
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 32	309880 32
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 32 mm	309900 32