

**Garant****APHT 100305 FR, HU7815, Tyyppi: ALU**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215939 ALU
GTIN	4045197708908
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.

Arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,8$  mm.

Pöytälevyn paksuus: 3,5 mm

Nirkon säde: 0,5 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,12 mm

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ / hammas	0,12 mm
tyyppi	ALUM.
Nirkon säde	0,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APHT 100305 FR
Laji	HU7815

Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	600 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
CuZn	soveltuu	500 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu	400 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		