

**Garant****TNMG 160404, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä