

**Garant****WNMG 080404, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WNMG 080404 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä