


**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 120408 HB7020 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä