

Garant**WNMG 060408, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 060408 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	SS
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Laji	HB7020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä