

**Garant**
**KNUX 160410R, Laji: HB7020**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

KNUX 160410R HB7020 Laji: HB7020  
 lastunmurtaja: SM  
 Lastunmurtaja: 2,2 mm  
 Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
 Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	1 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastunmurtaja	2,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410R
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä