

Garant**SCMT 09T304, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7020
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä