

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää n7, HU7810, Ø D: 20,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231630 20,5
GTIN	4045197710345
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5xD.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Tekninen kuvaus

Ø D	20,5 mm
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen	0,42 mm/kierr,
Peruselementin koko	20 mm
Sarja	HiPer-Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kärkikulma	135 astetta

Laji	HU7810
Lastuava aine	KM
Semi-Standard	kyllä
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	200 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		