


**Garant****SCMT 09T308, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SCMT 09T308 HB7020 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 400 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Syöttö $f$	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7020

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 400 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä