

Garant**TCMT 110202, Laji: HB7020****Tilastiedot**

Tilausnumero	260950 HB7020
GTIN	4045197710857
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 110202 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	SS
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110202
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä