

Garant**WNMG 080408, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080408 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä