

Garant**KNUX 160405L, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
lastunmurtaja	SM
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,5 mm
Lastunmurtaja	2,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160405L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

