

Garant**WNMG 060404, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251952 HB7020
GTIN	4045197711069
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä