

Garant**VBMT 160404, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261152 HB7020
GTIN	4045197709394
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160404 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä